



Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata isolato secondo VDE, con occhiello di sicurezza, Lunghezza complessiva: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706051 200
GTIN	4003773081494
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Pinza con occhiello di sicurezza per l'applicazione di un dispositivo di protezione anticaduta. Occhiello di sicurezza ben saldato con il manico, portata dinamica fino a un'altezza di caduta di 3 m.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Uso:

Per l'impiego in costruzioni sopra e sotto il livello del suolo, la riparazione di edifici, scalatori industriali, copritetti, fiere, ecc.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Nota:

Altre versioni e dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	3 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4,2 mm
Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Tronchese laterale ad elevate prestazioni	sì
Con molla attivabile	no
Con molla	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente