

Garant**Set di chiavi maschio piegate esagonali, con testa sferoidale cromato,
Numero di giraviti: 9****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 626084 9 |
| GTIN | 4062406570392 |
| Classe articolo | 61C |

Descrizione**Esecuzione:**

Gambo piegato a gomito; lunghezza fianchi ottimale. Con testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°.

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata. Il supporto in plastica permette di sfilare facilmente ogni singola chiave senza dover spostare le altre.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 626082: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Conservazione in: Supporto in plastica

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|----------|
| Tipo di prodotto | Giravite |
|------------------|----------|

Accessori

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidale cromato Esagono 3 mm | 626082 3 |
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidale cromato Esagono 5 mm | 626082 5 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidalecromato Esagono 4 mm | 626082 4 |
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidalecromato Esagono 8 mm | 626082 8 |
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidalecromato Esagono 2 mm | 626082 2 |
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidalecromato Esagono 2,5 mm | 626082 2,5 |
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidalecromato Esagono 6 mm | 626082 6 |
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidalecromato Esagono 1,5 mm | 626082 1,5 |
| Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidalecromato Esagono 10 mm | 626082 10 |