



## Tagliatubi in plastica BiX® con 3 lame, Per Ø fino a: 50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	819780 50
GTIN	4003773087311
Classe articolo	86A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tagliatubi in plastica robusta e rinforzata, blocco lame in zinco pressofuso. Particolarmente maneggevole, è progettato per tagliare tubi senza lasciare bave o trucioli. Accorciamento sicuro e corretto delle boccole antigoccia nella fase di montaggio finale, in modo tale che siano quasi a livello della parete (a circa 2 - 3 mm di distanza da quest'ultima). Blocco lame girevole per il taglio di tubi in plastica (lama centrale) e boccole antigoccia e di tenuta (lama esterna). Meccanismo di chiusura per favorire un trasporto sicuro.

#### Uso:

Indicato per l'esecuzione di tagli rapidi di tubi di scarico dell'acqua per alte temperature, tubi corrugati elettrici, tubi in plastica non rinforzata fino a 2,4 mm di spessore parete e molti altri.

### Descrizione tecnica

Per Ø esterno del tubo	20 - 50 mm
Denominazione originale prodotto	BiX
Con funzione cricchetto	no
Tipo di prodotto	tagliatubi

