



Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: GSB1235



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Avvitatore a batteria robusto e maneggevole di appena **1 kg** di peso.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e borsa di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	12 V
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 460 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	32 mm

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1 - 10 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	10 mm
Numero massimo giri 2 velocità	1750 min ⁻¹
Tipo di batteria	Ioni di litio
Utilizzo tipico	Medium
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	< 2,5 m/s ²
Capacità batteria	3 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	2
Denominazione originale prodotto	GSB 12V-35
Coppia massima morbido	20 Nm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Coppia massima duro	35 Nm
Peso	1 kg
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	10,5 m/s ²
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073855 B12
Caricabatterie Modello GAL1240	073866 GAL1240