

HOLEX**Paio di guanti Pro Cut D, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094602 10
GTIN	4062406572167
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX Pro Cut D. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per svolgere attività di tipo universale o di precisione e per la protezione contro pericoli di lesioni da taglio elevati. Con rivestimento in schiuma poliuretanic di nitrile e un'ottima indossabilità e destrezza. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l'uso in ambienti asciutti e oleosi. **Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Asciugatura	Asciugatura ad aria
EN 388	4X43D
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / grigio
Lunghezza	255 mm
Utilizzo	riutilizzabile
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio