

**TMSERROR, Modello: GBH18V45C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus e motore senza spazzole.

- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Estremamente robusto: l'Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.**
- **Prodotti più leggeri rispetto a quelli analoghi collegati con cavo grazie all'elevata ottimizzazione degli organi di trasmissione - anche con ProCORE da 18 V 12,0 Ah.**
- **Possibilità di lavorare comodamente grazie al pulsante Lock-on per lavori di perforazione continui.**
- **Massima potenza grazie alla tecnologia BITURBO.**
- **Risultati precisi grazie alla regolazione della velocità per un numero di giri variabile.**
- **Maggiore visibilità grazie alla luce da lavoro a LED.**
- **Kick Back Control per ridurre il pericolo dovuto alle reazioni improvvise degli utensili.**
- **Dotato di Soft Start, ASC e EPC per la massima protezione dell'utilizzatore.**
- **Lavori flessibili grazie all'impostazione personalizzata in base all'applicazione mediante l'app Bosch My Tools.**

Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare, modulo Connectivity, panno macchina e valigetta.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	45 mm
Peso	8 kg
Energia d'urto	12,5 J
Tensione batteria	18 V
Portautensile forma	SDS Max
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di colpi massimo	2760 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	GBH 18V-45 C
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	2
Codolo	SDS Max
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073865 C18
Caricabatterie Modello GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073857 C18
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C