

HOLEX**Paio di guanti Pro Cut D / Protector, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094603 9
GTIN	4062406572204
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX Pro Cut D. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per svolgere attività di tipo universale o di precisione e per la protezione contro pericoli di lesioni da taglio elevati. Con rivestimento in schiuma poliuretanic di nitrile e un'ottima indossabilità e destrezza. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l'uso in ambienti asciutti e oleosi. **Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.**

Con protettori del dorso della mano aggiuntivi per garantire una protezione da urti e colpi leggeri.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Categoria di protezione	Categoria II

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Protezione antiurto
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Asciugatura	Asciugatura ad aria
EN 388	4X43D
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Lunghezza	255 mm
Utilizzo	riutilizzabile
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio