

**Martello perforatore, Modello: GBH221****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Robusti martelli perforatori con **portautensile SDS plus** ed elevato avanzamento della foratura.

- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Regolazione in continuo del numero di giri per fori precisi.**
- **Versatilità grazie alla funzione scalpellatrice (arresto della rotazione).**
- **Rotazione oraria e antioraria per lo sblocco di punte bloccate.**

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare, panno macchina. Inclusive asta di profondità da 210 mm e valigetta di trasporto.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	20 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Portautensile forma	SDS-Plus
Potenza assorbita	650 W

Codolo	SDS Plus
Energia d'urto	2 J
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Peso	2,3 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto	GBH 2-21 D
Vibrazione massima a norma EN	13,5 m/s ²
Tipo di prodotto	Martello perforatore