



Trapano avvitatore a percussione a batteria senza batteria né caricabatterie, Modello: GSB1855



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Con **motore EC senza spazzole.**

KickBackControl con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d'uso (Dim. GSB1890C), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

Fornitura:

Senza batteria, senza caricabatterie e con L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Denominazione originale prodotto	GSB 18V-55
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Utilizzo tipico	Medium
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	1,5 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Capacità batteria	4 Ah
Numero di batterie contenute	0
Numero massimo giri 2 velocità	1800 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 460 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Coppia massima duro	55 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Peso	1,1 kg
Coppia massima morbido	28 Nm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	11 m/s ²
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione