



Smerigliatrice angolare a batteria GWS, Modello: 18V15C



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Classe articolo	03C

Descrizione

Esecuzione:

- Grazie alla nuova tecnologia BITURBO, 50% in più di velocità di taglio e asportazione di metallo. Corrisponde alle prestazioni di una smerigliatrice angolare collegata con cavo.
- Maggiore sicurezza grazie all'intelligente sistema di frenatura, nonché a Soft Start, KickBack e Drop Control.
- Impostazione di singoli livelli di velocità con interfaccia utente e Bluetooth Connectivity.
- Possibilità di allestimento successivo del modulo Connectivity.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie; carter, flangia di innesto, ghiera di serraggio e impugnatura supplementare inclusi.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073854 e n. art. 073866. Per batterie ProCORE da 18 V adatte e starter set vedi n. art. 073857 Dim. C18 e n. art. 073865 Dim. C18.

Descrizione tecnica

Profondità massima di taglio	34 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo disco	125 mm
Avvio dolce	no

Denominazione originale prodotto	GWS 18V-15 C
Tipo di batteria	Ioni di litio
Sovraccarico	sì
Kickback-stop	sì
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Vibrazione massima a norma EN	4 m/s ²
Peso senza batteria	2,2 kg
Numero di batterie contenute	0
Blocco contro il riavvio	sì
Struttura del motore	motore senza spazzole
Dispositivo di uomo morto	no
Peso	2,2 kg
Numero massimo giri	9800 min ⁻¹
Collegamento app	OneKey
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Starter set a batteria ProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073865 C18
Batteria agli ioni di litio ProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073857 C18