



Avvitatore ad impulsi a batteria, Modello: M18ONEFFDS



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri. Avvitatore a percussione a batteria da 1 pollice M18 FUEL™ ONEKEY™ con anello elastico che fornisce una coppia di serraggio fino a 2576 Nm e sostituisce gli apparecchi per cavi, benzina e aria compressa. DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.

- **App ONE KEY™ per la personalizzazione delle impostazioni utensili.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & Security consente, fra le altre cose, di visualizzare l'ultima posizione dell'apparecchio.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™** **senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza.

Fornitura:

1× accumulatori M18 HB12 12,0 Ah, caricabatterie M12-18 FC, valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Descrizione tecnica

Numero di colpi 4 ^a velocità	0 - 1440 min ⁻¹
Coppia massima 3 ^a velocità	1966 Nm
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso	11,1 kg
Coppia massima 4 ^a velocità	2576 Nm
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Capacità batteria	12 Ah
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 1200 min ⁻¹
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 930 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Denominazione originale prodotto	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Collegamento app	OneKey
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 750 min ⁻¹
Dimensione portautensile	1 pollici
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M42
Tipo di batteria	Ioni di litio
Coppia massima 2 ^a velocità	1254 Nm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Coppia massima 1 ^a velocità	1180 Nm
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Caricabatterie Modello FE80-BC

073845 FE80-BC