

**Mitutoyo****Comparatori di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa:  
1/58mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	433405 1/58
GTIN	4946368842028
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.

Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato.

Esecuzione di alta precisione.

Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono **montati su cuscinetti in pietre dure**.

Lancetta centrale **per lettura 1/1000 mm**.

Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.

Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

## Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
-------	---------------

Taratura	C2
Intervallo di misurazione	1 mm
Forza di misura	0,9 - 1,5 N
Risoluzione	0,2 mm
Risoluzione	0,001 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	5 µm
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatori analogici 0,001 Range di misura max. 5 mm	023020 5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

## Accessori

Parete dorsale magnetica per comparatori Per Ø Corpo 58 mm	434836 58
Vetro per comparatore Modello 58	432010 58