

AEG

Avvitatori a massa battente, Modello: BSS1812



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria da 18 V con portautensili con attacco quadro da 1/2 pollice.

- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido.**
- **Gancio da cintura.**

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073846– 073848. Starter set a batteria disponibile al n. art. 073844.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Dimensione portautensile	1/2 pollici
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 2800 min ⁻¹
Coppia massima 1 ^a velocità	280 Nm
Denominazione originale prodotto	BSS 18S12BL
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 3800 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG tipo B 18 V
Utilizzo tipico	Strong
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente