



Trapano con base elettromagnetica a batteria, Modello: M18FMDP



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Trapano con base elettromagnetica a **batteria M18 FUEL™** con illuminazione a LED.

- **Punta a carotare fino a 38 mm.**
- **Trasmissione a 2 velocità: numero di giri ottimizzato per praticare fori mediante punta a carotare (400 min⁻¹) e punte elicoidali (690 min⁻¹).**
- **Potente magnete permanente con forza di tenuta di 8890 N.**
- **Versione con elettronica REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.**
- **Serbatoio del lubrorefrigerante magnetico integrato.**

Fornitura:

2x accumulatori M18 B5, caricabatterie M12 18 FC, valigetta di trasporto

Nota:

Per punte a carotare in HM adatte vedi a partire da n. art. 118780. Le batterie adatte sono disponibili al n. art. 073816 Dim. MB18 e n. art. 073839 Dim. M18NRG5.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Profondità di foratura	Punte a carotare in acciaio, max. 50 mm
Altezza	552 mm
Peso	13,9 kg
Ø Massimo alesatura	18 mm
Numero massimo giri	400 - 690 min ⁻¹
Lunghezza base magnetica	170 mm
Portautensile forma	19 mm Weldon
Capacità batteria	5 Ah
Ø Massimo svasatura	38 mm
Larghezza base magnetica	65 mm
Corsa utile	146 mm
Denominazione originale prodotto	M18 FMDP-0C
Numero di batterie contenute	2
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Trapano

Accessori

Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18