



Smerigliatrici angolari batteria, Modello: M18FSAGV



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria 115 mm con motore POWERSTATE™ (senza spazzole) per applicazioni estreme. L'elettronica REDLINK PLUS™ protegge macchina e batteria contro i sovraccarichi grazie a un sistema digitale e all'avanguardia che mantiene la potenza costantemente sotto carico. Con dispositivo dell'uomo morto.

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Inclusa valigetta di trasporto.

Nota:

Per starter set adatto vedi a partire da n. art. 073826.

Descrizione tecnica

Ø Massimo disco	115 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dispositivo di uomo morto	sì
Numero di batterie contenute	0
Vibrazione massima a norma EN	2,1 m/s ²
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Campo del numero di giri	8500 min ⁻¹

Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Sovraccarico	sì
Denominazione originale prodotto	M18 FSAGV115XPDB-0
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Profondità massima di taglio	28 mm
Peso	2,7 kg
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari