



Smerigliatrice angolare Batteria ricaricabile, Modello: M18FSAGDB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria FUEL™ Milwaukee da 18 V / 5,0 Ah:

- **motore senza spazzole di lunga durata, bloccaggio dell'albero portamola, regolazione rapida del carter.**
- **Sistema di sostituzione veloce FIXTEC integrato per sostituire rapidamente il disco, senza utensili.**

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, carter, 2x griglie di protezione antipolvere, set di serraggio, impugnatura antivibrazioni e custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Profondità massima di taglio	33 mm
Vibrazione massima a norma EN	3,4 m/s ²
Capacità batteria	5 Ah
Sovraccarico	sì
Tipo di batteria	Ioni di litio

Numero di batterie contenute	2
Tensione batteria	18 V
Blocco contro il riavvio	sì
Kickback-stop	no
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Avvio dolce	sì
Ø Massimo disco	125 mm
Peso	2,7 kg
Denominazione originale prodotto	M18FSAGDB
Dispositivo di uomo morto	sì
Serie	FUEL
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari