



## Smerigliatrice angolare Batteria ricaricabile, Modello: M18FSAGB



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria FUEL™ Milwaukee da 18 V / 5,0 Ah:

- **motore senza spazzole di lunga durata, bloccaggio dell'albero portamolca, regolazione rapida del carter.**
- **Sistema di sostituzione veloce FIXTEC integrato per sostituire rapidamente il disco, senza utensili.**

#### Fornitura:

Inclusi caricabatterie, carter, 2x griglie di protezione antipolvere, set di serraggio, impugnatura antivibrazioni e custodia HD.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

### Descrizione tecnica

Ø Massimo disco	125 mm
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Dispositivo di uomo morto	no
Denominazione originale prodotto	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Blocco contro il riavvio	sì
Numero massimo giri	8500 min <sup>-1</sup>
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Vibrazione massima a norma EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,5 kg
Profondità massima di taglio	34 mm
Tensione batteria	18 V
Avvio dolce	sì
Sovraccarico	sì
Capacità batteria	5 Ah
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Kickback-stop	no
Collegamento app	OneKey
Serie	FUEL
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari