



Martello perforatore a batteria, Modello: M18FHX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Martelli perforatori robusti con trapano a battente.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.**
- **Rotazione oraria/antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.**

Martello perforatore a batteria agli ioni di litio Red da 18 V / 5,0 Ah con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole, ottimizzato per realizzare fori su calcestruzzo e muratura. Elettronica Redlink Plus™ – Protezione contro i sovraccarichi per garantire una lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

- **Sistema FIXTEC di sostituzione utensile rapida senza attrezzi tra l'attacco SDS Plus e il mandrino autoserrante metallico.**
- **Arresto della rotazione per lavori di perforazione di lieve entità.**
- **Il giunto di sicurezza protegge l'operatore e la macchina in caso di blocco del trapano.**
- **Sistema antivibrazioni AVS.**

Fornitura:

Inclusi adattatore FIXTEC SDS Plus, mandrino autoserrante 1,5 – 13 mm, impugnatura supplementare con battuta profondità di foratura, caricabatterie rapido, 2 batterie da 18 V e valigetta di trasporto.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073808 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Vibrazione massima a norma EN	8,9 m/s ²
Codolo	SDS Plus
Campo del numero di giri	0 - 1330 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	26 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Energia d'urto	2,5 J
Ø Massimo punta elicoidale per legno	28 mm
Denominazione originale prodotto	M18ONEFHX-552X
Tensione batteria	18 V
Numero di colpi massimo	4800 min ⁻¹
Capacità batteria	5,5 Ah
Numero di batterie contenute	2
Portautensile forma	SDS-Plus
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso	4,5 kg
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Tipo di batteria	Ioni di litio
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Caricabatterie Modello M1218SC	073840 M1218SC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC

Caricabatterie Modello M1418C6

073840 M1418C6