

**Mitutoyo****Rugosimetro SJ210, Modello: SJ210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Classe articolo	44D

**Descrizione****Esecuzione:**

Rugosimetri portatili indipendenti dall'alimentazione di rete per la determinazione della rugosità superficiale. Forza di misura 0,75 mN conforme alla normativa DIN / ISO. Unità di avanzamento separata per misure in spazi ridotti e montaggio su supporti. Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562). Protezione automatica del tastatore durante il trasporto. Funzione di taratura automatica e memoria integrata per le condizioni di misura.

- **Display TFT a colori 2,4 pollici, ruotabile elettronicamente. Unità di avanzamento integrata o utilizzabile separatamente. Memorizzazione dei dati e delle condizioni di misura su micro scheda memoria SD.**
- **Tutti i comuni parametri a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e condizioni liberamente selezionabili.**

**Fornitura:**

Inclusa unità di avanzamento con tastatore, adattatore di rete, campione di riscontro e borsa di trasporto.

**Accessori speciali:**

Testina tastatrice per fori piccoli (a partire da 2,5 mm) n. art. 499210, pattino per pezzi piatti e cilindrici n. art. 499220 Dim. Z-KUFE, piedini di appoggio (2 pezzi) n. art. 499220 Dim. FUSS, adattatore per il serraggio su misuratore di altezze n. art. 499220 Dim. H-ADAPT, supporto di misura in granito n. art. 499415, cavo per la trasmissione dati n. art. 498430, stampante n. art. 498701.

**Nota:**

Software di analisi gratis e altri adattatori e testine tastatrici disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Standard di rugosità	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Tratto di misura scansione longitudinale	16 mm
Cut-off ( $\lambda_c$ )	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Velocità del tastatore	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Grafico	Profilo di misura, curva BAC, curva ADC
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Intervallo di misurazione massimo	360 $\mu$ m
Stampante integrata	no
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Taratura	Q1
Taratura	Q2
Tipo di prodotto	Rugosimetro

**Servizi**

Rapporto di taraturaMisura campione di rugosità Modello R	029220 R
Rapporto di taraturaRugosimetro Modello R	029200 R

**Accessori**

Cavo di collegamento Modello USB2	498430 USB2
Supporto di misura in granito con cava a T	499415
Accessori speciali Modello FUSS	499220 FUSS
Accessori speciali Modello Z-KUFE	499220 Z-KUFE

Testina tastatrice Modello 6/90	499210 6/90
Accessori speciali Modello H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Cavo di collegamento Modello D2	498430 D2
Testina tastatrice Modello 6/60	499210 6/60
Testina tastatrice Modello 2,5	499210 2,5
Cavo di collegamento Modello D1	498430 D1