

**Avvitatore a cricchetto a batteria, Modello: M12FHIR14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:****Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE**

- **Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**

Avvitatori a cricchetto a batteria ad alta velocità dalla struttura compatta con regolatore del numero di giri di elevata precisione.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

Descrizione tecnica

Utilizzo tipico	Strong
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹

Peso	1 kg
Numero di batterie contenute	0
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Capacità batteria	2 Ah
Tensione batteria	12 V
Forma	Avvitatore a cricchetto
Coppia massima duro	47 Nm
Denominazione originale prodotto	M12FHIR14
Portautensile	Quadro da 1/4 pollici
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
--	-------------