

**Avvitatore a cricchetto a batteria, Modello: M12FHIR38****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:****Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE**

- Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.
- Illuminazione a LED del campo di lavoro.
- Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.

Fornitura:**Senza batteria e caricabatterie.****Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

Descrizione tecnica

Coppia massima duro	47 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Forma	Avvitatore a cricchetto
Denominazione originale prodotto	M12FHIR38

Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	12 V
Peso	1,4 kg
Portautensile	Quadro da 3/8 pollici
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Capacità batteria	2 Ah
Utilizzo tipico	Strong
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero di batterie contenute	0
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
--	-------------