

Garant**Disco abrasivo lamellare long life ZA piatto, Ø 115 mm, Grana: 40****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 565269 40 |
| GTIN | 4062406570408 |
| Classe articolo | 51M |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------|
| Grana | 40 |
| Ø Disco | 115 mm |
| Descrizione della forma | piatto |
| Ø Foro | 22,3 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) |
| Sigla materiale abrasivo | ZA |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 115 mm |
| Velocità periferica massima | 80 m/s |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |