



## Set di chiavi a tubo doppie esagonali, Numero pezzi: 11



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	620602 11
GTIN	4062406570200
Classe articolo	62C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 896 A.**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

#### Contenuto:

Cad. 1 chiave n. art. 620502: Dim. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Spina di manovra n. art. 621600: Dim. 10×200

Spina di manovra n. art. 621800: Dim. 175

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Numero chiavi	9
Processo di produzione	forgiate
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Tipo di prodotto

Chiave a bussola

**Accessori**

Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 14X15 mm	620502 14X15
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 20X22 mm	620502 20X22
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 18X19 mm	620502 18X19
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 10X11 mm	620502 10X11
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 16X17 mm	620502 16X17
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 6X7 mm	620502 6X7
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 21X23 mm	620502 21X23
Spina, cilindrica Ø×Lunghezza complessiva 10X200 mm	621600 10X200
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 175 mm	621800 175
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 12X13 mm	620502 12X13
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 8X9 mm	620502 8X9