

Garant**Morsa autocentrante pneumatica, Modello: 100/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corsa regolabile + 5 mm per lato.**
- **Forza di serraggio a regolazione continua fino a 22,5 kN. Somma aritmetica = 45 kN.**
- **Anche con una perdita di aria compressa, la morsa autocentrante è in grado di garantire il posizionamento sicuro del pezzo specialmente nei cambio pallet grazie al leggero precarico (circa 60 kg) di cui è dotata.**

Con piastra di supporto, per garantire una maggiore coppia statica nonché la massima stabilità.

Uso:

Per il serraggio autocentrante di componenti. Ideale per il **funzionamento automatizzato** attraverso le unità di serraggio a 4 canali, ma anche tramite gli attacchi laterali.

Accessori speciali:

Programma di ganasce n. art. 360135 – 360151 Dim. 80.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce A	80 mm
Peso	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Potenza pneumatica massima	9 bar
Corsa di serraggio	6 mm
Forza di serraggio fino a max.	10 kN
Altezza H	95 mm
Per codice a colori	PCV 100
Micrometro a croce	200 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili