

Garant**Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili, Modello: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320617 40
GTIN	4062406573140
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Esecuzione a molla per la compensazione assiale durante la lavorazione.**
- **Interamente temprata e rettificata. Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare.**

Codolo cilindrico per il serraggio in portautensili per barre alesatrici, portapinze di serraggio o mandrini idraulici; per l'alloggiamento nel secondo revolver.

Per la lavorazione di pezzi pesanti.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Uso flessibile grazie alle cuspidi intercambiabili. Impiego universale su torrette e contromandrini di macchine a CN.

Accessori speciali:

Inserti intercambiabili n. art. 320625. Inserti intercambiabili n. art. 320629.

Nota:

Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.

Descrizione tecnica

Ø d	40 mm
Lunghezza complessiva L	165 mm
Ø Codolo D ₁	18 mm
Ø Alloggiamento D	74 mm
Numero massimo giri	4000 min ⁻¹
Errore di rotazione concentrica	0,01 mm
Per codice a colori	K18
Escursione elastica	4 mm
Lunghezza utile L ₁	95 mm
Per peso del pezzo	550 kg
Adattatore	Ø codolo 40 mm
Tipo di prodotto	Cuspide