

Garant GRIDLINE

Set di conche, 36×14G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950197 50/2
GTIN	4062406573553
Classe articolo	9GB

Descrizione**Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Facce interne delle conche fessurate per la suddivisione con separatori.

I set riempiono completamente un cassetto 36×14G.

Per:

Cassetti 36×14G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 6 × Dim. 6×8/3; 6 × Dim. 6×6/3

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 4× Dim. B

Descrizione tecnica

Conche altezza	25 mm
Per cassette larghezza utile	900 mm
Materiale	plastica
Per cassette con profondità utile in G	14
Per cassette con larghezza utile in G	36
Per cassette profondità utile	350 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×14
Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm

Per altezza frontalini dei cassettei	150 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	125 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	100 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	250 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Larghezza	900 mm
Profondità	350 mm
Larghezza in G	36
Profondità in G	14
Altezza	25 mm
Peso	1,31 kg
Attributo del nome del prodotto	36x14G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

Accessori

Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo B	951275 B
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X6/3	951415 6X6/3
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/3	951415 6X8/3