

Garant **EASYFIX**

Supporto per bobine di cavi GARANT easyFix, Ø 6 mm, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955801 5
GTIN	4062406573614
Classe articolo	91F

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per rotoli di cavi in plastica con inserto in alluminio (Dim. 3 e 5), fildiferro di **Ø 6 mm** con guida frenacavi, che impedisce uno srotolamento non frenato dei cavi. Il fildiferro è regolabile in profondità. L'asse in alluminio con **Ø 12 mm** viene inserito nel supporto in plastica dall'alto, agevolando così la sostituzione dei rotoli di cavi. Diametro massimo dei rotoli di cavi: 200 mm.

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata. Con 5 bloccacavi.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.

Descrizione tecnica

Larghezza utile	278 mm
Profondità utile	200 mm
Ø Filo in acciaio	6 mm
Larghezza	304 mm
Profondità	217 mm

Scheda tecnica

Altezza	185 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 6 mm
Tipo di prodotto	Portarotolo