

Garant

Spazzole in tessuto abrasivo con gambo Tessuto non tessuto (ZA) circolare, medio, Ø Testa × Larghezza testa: 80X50mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554940 80X50
GTIN	4062406573720
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto non tessuto particolarmente resistente e con struttura fine con zirconio (ZA). **Ideale per la lavorazione dell'acciaio legato.** Ø codolo 6 mm.

Uso:

Particolarmente indicata per la lavorazione di contorni.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	7000 min ⁻¹
Ø Testa	80 mm
Velocità consigliata	4000 min ⁻¹
Larghezza della testa	50 mm
Ø Gambo	6 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Confronto granulometrico	180

Grado di finezza	medio
Attributo del nome del prodotto	medio
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		