

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro ESD Vario con cassettera, altezza 850 mm, inserto ESD, 12x20G, Lunghezza piano: 1500/4mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti larghe 50 mm con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore solidità. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale e differenziata con sblocco a una mano**, portata di 75 kg. Piano di lavoro in pannello truciolare interamente conduttivo da 50 mm. Rivestimento superiore in laminato HPL conduttivo EGB 0,8 mm. Lato inferiore con sistema di trazioni opposte in laminato bianco. Bordo in ABS antistatico di 3 mm su tutto il perimetro. Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.

Collocamento:

altezza frontali dei cassette mm: 75, 75, 75, 100

Fornitura:

2x strutture portanti, 1x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassette, piano di lavoro.

Verniciatura:

Cassettera e strutture portanti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciate ESD**.

Nota:

Foro centrale per componente di messa a terra n. art. 972827 Dim. INT2W sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. Componente di messa a terra da ordinare separatamente.

Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	12x20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	325 mm
Serie	vario
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Numero dei cassetti	4
Larghezza corpo per cassetti	400 mm
Altezza corpo per cassetti	400 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Altezza	850 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassette Altezza alloggiamento 400 mm	972030 400
Cassette ESD Altezza frontalini cassette 75 mm	972035 75
Cassette ESD Altezza frontalini cassette 100 mm	972035 100
Piano di lavoro ESD Lungh. piano 1500 mm	972160 1500
Struttura portante ESD Altezza 800 mm	972180 800
Raccordo a gomito Modello 1	972195 1