



Portabit "Insider Long" con bit da 1/4 pollice con magnete, Lunghezza lame: 110mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676662 110
GTIN	7610733282074
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura "Multicraft" e **caricatore scorrevole con arresto finale** inclusi bit C 6,3. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Impugnatura "Insider" e **caricatore scorrevole con arresto finale**. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 bit:

per viti con intaglio n. art. 675300 Dim. 4; 5,5; 6.

per viti Phillips n. art. 675281 Dim. 1/25; 2/25.

per viti con poligono interno Torx® n. art. 675295 Dim. TX10; TX15; TX20.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	110 mm
Lunghezza complessiva	215 mm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti con poligono esterno
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Denominazione originale prodotto	Insider Long
Attacchi per bit	D 6,3
Cappuccio ruotabile	no

Con impugnatura a cricchetto	no
Inclusi bit	sì
Portabit integrato	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit di precisione per Philips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675281 1/25
Bit di precisione per Philips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675281 2/25
Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 4 mm	675300 4
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	675295 TX10
Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 6 mm	675300 6
Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 5,5 mm	675300 5,5
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	675295 TX20
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675295 TX15