



Rivettatrice per rivetti ciechi a batteria M18ONEFPRT-202X, Modello: M18ONEFPRT



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Strumento senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

- **Luce a LED per illuminare la zona di lavoro.**
- **Con clip da cintura integrata.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio n. art. 073827 Dim. MB18 e caricabatterie in valigetta di plastica, bocche 4,8; 6,0; 6,4 e 7,0 mm.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili al n. art. 073816, 073827, 073839 e 073840. Versione senza batteria e caricabatterie disponibile al n. art. 770460 Dim. ONEFPRT-0.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Peso con batteria	2,5 kg

Numero di batterie contenute	2
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	6,4 mm
Corsa dello strumento	30 mm
Peso senza batteria	2,1 kg
Capacità batteria	2 Ah
Forza di inserimento	20000 N
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
---	-------------