

**Garant**

**Paio di guanti MASTER CUT B, Misure guanti da lavoro: 12**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094416 12
GTIN	4062406574062
Classe articolo	01H

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Ideale anche per lavori leggermente oleosi.

**GARANT MASTER CUT B.** Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione antitaglio B. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Serie	MASTER CUT
Misure guanti da lavoro	12
Caratteristiche guanti	Privi di DMF

## Scheda tecnica

Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / nero
Lunghezza	250 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio