



## Paio di manopole protettive contro il calore, Misure guanti da lavoro: UNI



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094651 UNI
GTIN	4030971001979
Classe articolo	06C

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Guanto a sacco protettivo contro il calore** e resistente al taglio, realizzato in fibra aramidica. Piacevole da indossare grazie al materiale morbido e flessibile. **Utilizzabile da entrambi i lati**. Ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di componenti caldi e affilati, con temperature **fino a 500 °C**.

#### Nota:

Lavaggio con saponi o detersivi comunemente reperibili in commercio (non sottoporre a pulizia chimica).

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388	1541
EN 407	43434X

Resistenza al calore fino a	350 °C
Materiale supporto	Aramide
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Colore	giallo
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	300 mm
Campo di applicazione	Heavy Duty
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore