

Garant**Pasta abrasiva al diamante 5 g, solubile monocristallino, Grana pasta abrasiva al diamante: 10µm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 552335 10 |
| GTIN | 4062406573508 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Pasta di diamante senza silicone in pratica siringa di dosaggio.

Pasta al diamante naturale ad alta concentrazione in siringa da 5 g, per ottenere rugosità uniformi sulla superficie del pezzo.

Uso:

Per lavori di lucidatura su **acciaio temprato, metallo duro, ceramiche e materiali compositi**. Il **legante miscelabile con alcool e acqua** in qualsiasi rapporto garantisce un velo lubrificante ottimale. Pulizia dell'utensile e del pezzo facile, senza danni per l'ambiente e senza residui con acqua.

Sigla materiale abrasivo: D

Grado di finezza: medio

Codice a colori: azzurra

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Grana pasta abrasiva al diamante | 10 µm |
| Grado di finezza | medio |
| Contenuto | 5 g |
| Codice a colori | azzurra |
| Materiale abrasivo | esecuzione diamantata |
| Sigla materiale abrasivo | D |
| Tipo di prodotto | Pasta abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 1-3 m/s | P |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | 1-3 m/s | H |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | 1-3 m/s | H |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | 1-3 m/s | H |
| Metallo duro (HM) | idoneo | 1-3 m/s | |
| INOX | idoneo | 1-3 m/s | |
| Ti | idoneo | 1-3 m/s | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | 1-3 m/s | |
| Pietra | idoneo | 1-3 m/s | |
| a secco | idoneo | | |