

Mitutoyo**Proiettore di misura con schermo e obiettivo PJ-PLUS, Modello: P2010A****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 493513 P2010A |
| GTIN | 4946368848211 |
| Classe articolo | 44C |

Descrizione**Esecuzione:**

Proiettore di profili a luce diascopica ed episcopica per effettuare controlli precisi di pezzi piccoli e medio grandi. Strumento universale per l'impiego nel reparto produzione, nei laboratori e nelle fasi di collaudo e rettifica.

- **Obiettivo standard 10x. Obiettivo 20x, 50x e 100x su richiesta.**
- **Schermo verticale a reticolo, ruotabile, da 315 mm e display digitale con visualizzazione degli angoli, commutabile per lettura in gradi o decimali.**
- **Il sistema di illuminazione telecentrico garantisce un'illuminazione verticale uniforme del campo visivo.**
- **La luce diascopica a LED e l'illuminazione episcopica con regolazione continua della luminosità garantiscono una lunga durata con un consumo di corrente ridotto.**
- **Struttura senza ventola per impedire che le impurità penetrino nel dispositivo.**
- **Robusta tavola di misura a coordinate, con regolazione rapida in entrambi gli assi.**
- **Il display digitale integrato (con uscita dati) garantisce misurazioni sicure, esenti da errori.**
- **Per la misurazione di lunghezze, angoli, curve e raggi.**

Fornitura:

Inclusi obiettivo 10x, protezione antiriflesso, copertura di protezione e cavo di allacciamento.

Accessori speciali:

Pulitore per taglienti n. art. 354788.

Nota:

Disponibili su richiesta ulteriori accessori speciali come obiettivi, supporto di centraggio inclinabile, prisma orizzontale, portautensili, dischi reticolari standard adatti o sensore per bordi con unità di valutazione QM-Data 200.

- **Articolo con quotazione su richiesta.**

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Altezza | 1093 mm |
| Peso | 118 kg |
| Larghezza | 633 mm |
| Risoluzione | 0,001 mm |
| Serie | PJ-PLUS |
| Ø Schermo | 315 mm |
| Peso pezzo massimo | 8 kg |
| Intervallo di misurazione asse y | 100 mm |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Lunghezza | 742 mm |
| Intervallo di misurazione asse X | 200 mm |
| Display digitale | sì |
| Illuminazione | LED |
| Tipo di prodotto | Proiettore di profili |