

**Sparachiodi a batteria, Denominazione originale prodotto: M12BST****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Sparachiodi a batteria M12™ compatto ed efficiente con spingipunti incorporato e impugnatura antiscivolo. Fino a 2000 graffette per singola carica della batteria di 2,0 Ah. Nessun colpo a vuoto.

Per:

Graffette tipo G con profondità di inserimento massima di 6–14 mm.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie C12 C e custodia HD.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M12BST
Profondità inserimento graffette max.	14 mm
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di graffetta adatto	G

Capacità batteria	2 Ah
Tensione batteria	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Sparachiodi

Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12