

Garant**DCGT 04T002, Tipo: HB7025-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Classe articolo	21G

Descrizione

DCGT 04T002 HB7025-1 Tipo: HB7025-1

Rompitrucioli: SF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 180 m/min**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	SF
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7025-1
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 180 m/min

Codice ISO Inserto	DCGT 04T002
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura