

Garant**CCGT 030102, Tipo: HB7125-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Classe articolo	211

Descrizione

CCGT 030102 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucoli: VF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CCGT 030102
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 150 m/min

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7125-1
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Rompitrucioli	VF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura