

Garant**VCGT 050102, Tipo: HB7025-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Classe articolo	211

Descrizione

VCGT 050102 HB7025-1 Tipo: HB7025-1

Rompitrucioli: SF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Codice ISO Inserto	VCGT 050102
Rompitrucioli	SF
Tipo	HB7025-1
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P

Avanzamento f	0,03 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 180 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura