



## Nastro adesivo Heavy Duty Lunghezza 18 m, Modello: B/Y



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Classe articolo	97M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo e antiscivolo **tesa® Heavy Duty 60954** per ambienti interni ed esterni. Progettato per applicazioni permanenti con carichi pesanti e condizioni estreme (ad es. in veicoli da costruzione, piattaforme e rampe). Incollaggio sicuro sulla maggior parte delle superfici, resistente all'acqua salata e alle sostanze chimiche, buona resistenza alle intemperie. I nastri adesivi sono composti da un supporto in PVC rivestito con particelle in grana grossa. **Resistenza allo scivolamento R13 (R12 per Dim. B/Y). Spessore 1,36 mm.**

#### Norma:

DIN 51130.

Massa adesiva: Acrilato

Colore: nero / giallo

Lunghezza: 18 m

Larghezza: 50 mm

Spessore: 1,36 mm

### Descrizione tecnica

Spessore	1,36 mm
----------	---------

resistente ad alte temperature fino a	80 °C
Elasticità	35 %
Resist. alla trazione	400 N/mm
Forza adesiva su acciaio	70 N/mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Applicazione	Marcatura
Larghezza	50 mm
Colore	nero / giallo
Particolarità	con strappo manuale
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Lunghezza	18 m
Massa adesiva	Acrilato
Tipo di prodotto	Nastro di segnaletica per pavimenti