



Supporto per punte per lucidatura diamantate Testa orientabile, Dim. codolo: 16-25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291405 16-25
GTIN	4030741903182
Classe articolo	29M

Descrizione

Esecuzione:

Testa dell'utensile orientabile (range di regolazione $\pm 90^\circ$).

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 65 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Per la lucidatura di **profili non interrotti** (convessi, concavi, cilindrici, conici) e superfici piane.

Utile anche per applicazioni fino allo spigolo.

Precisione:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Fornitura:

Dimensione codolo 16 incluso adattatore per codoli 20 mm \times 20 mm e 25 mm \times 25 mm.

Attenzione:

Le punte per lucidatura diamantate devono essere ordinate separatamente!

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull'uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 - 25 mm
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio