

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	10 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Codolo D _s	8 mm
Misura inserto	6 mm
Altezza di serraggio L ₂	7 mm
Codice ISO portautensile	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice