

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Misura inserto	6 mm
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	A12L SCLCR/L06
Lunghezza complessiva L	140 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Serie	GARANT Master
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	14 mm
Lunghezza della testina $L_1$	24,3 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice