

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A25R SCLCR/L12
Lunghezza della testina L ₁	43 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Serie	GARANT Master
Misura inserto	12 mm
Set di viti per inserti	269028 9
Inserto adatto	CC.. 1204..
Ø Preforatura minimo D _{min}	27 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Spostamento centrale L ₃	13,5 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice