

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	31 mm
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	18 mm
Serie	GARANT Master
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Set di viti per inserti	269028 8
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Misura inserto	9 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SCLCR/L09
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice