

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	43 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Serie	GARANT Master
Ø Codolo D _s	25 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	27 mm
Spostamento centrale L ₃	13,5 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Codice ISO portautensile	A25R SCLCR/L09
Misura inserto	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice