

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
Ø Codolo D_s	20 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	22 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva L	200 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	A20R SCLCR/L09
Spostamento centrale L_3	11 mm
Lunghezza della testina L_1	36 mm
Misura inserto	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice