

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	10 mm
Codice ISO portautensile	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Spostamento centrale L_3	5 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Lunghezza della testina L_1	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice