

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L ₃	7 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Misura inserto	6 mm
Lunghezza della testina L ₁	24,3 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	14 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Serie	GARANT Master
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Codice ISO portautensile	A12L SCLCR/L06
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice