

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/06mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260031 10/06 |
| GTIN | 4062406576707 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Spostamento centrale L ₃ | 6 mm |
| Misura inserto | 6 mm |
| Serie | GARANT Master |
| Lunghezza della testina L ₁ | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 12 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 9 mm |
| Ø Codolo D _s | 10 mm |
| Codice ISO portautensile | A10K SCLCR/L06 |
| Inserto adatto | CC.. 0602.. |
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 3×D |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice